

品番：EA813AC-132

品名：#1x100mm [+]**細硬**ダイヤモンドビット(1本)



販売価格	655円(税抜) / 721円(税込)		
カタログ価格	655円(税抜) / 721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/19 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ADSK-1100
用途	内装、化粧ネジ、精密機器、電子機器 などに	サイズ	#1
全長	100mm	六角シャンク	6.35mm (1/4")
入数	1本		

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂も落とさない。	
先端径φ2.5mm～軸元径φ3.5(テーパ形状)の極細軸の段付きビット	
高靱性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い	
耐摩耗性に強く、耐久性抜群(従来段付きビットの2倍の耐久力)	
鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし	
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群	
サビに強いメッキ処理	
40V対応(18Vにも対応)	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

