

品番：EA813AC-135

品名：#2x150mm [+]**細硬**ダイヤモンドビット(1本)



販売価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/19 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ADSK-2150
用途	内装、化粧ネジ、精密機器、電子機器 などに	サイズ	#2
全長	150mm	六角シャンク	6.35mm (1/4")
入数	1本		

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂も落とさない。

軸径φ3.8mmの極細軸の段付きビット

高靱性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い

耐摩耗性に強く、耐久性抜群(従来段付きビットの2倍の耐久力)

鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし

電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群

サビに強いメッキ処理

40V対応(18Vにも対応)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

