

品番：EA813AC-141

品名：#2x 65mm 衝撃吸収ダ`イヤモンド`ビット(1本)



販売価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
カタログ価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 14:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ADR-2065
商品名	ダイヤモンド龍靱ビット タフ	用途	・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに ・屋外作業や水廻り作業に
サイズ	(+) #2	全長	65mm
六角シャンク	6.35mm (1/4")	重量	18g
材質	クロム・モリブデン・バナジウム鋼、CA	入数	1本
先端カケに強いタフタイプ			
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落としません。			
高靱性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い			
曲がりに強く、伝達力が高いトーション部で衝撃を吸収します。			
鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし			
サビに強いメッキ処理			
カムアウトを抑制			
40Vインパクト対応(18Vにも対応)			
RoHS2適合品			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.