

品番：EA813AC-97

品名：#2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(10本組)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/19 00:40現在)		
商品入数	10	販売単位	組
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ARH-14M
商品名	ハイパー龍靱ビット	用途	厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのねじの締付けに
サイズ	(+) #2	全長	85mm
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	材質	ビット: クロムモリブデンバナジウム鋼 ・CA 樹脂部: PP
重量	156g	入数	10本
サビに強いメッキ仕上げ			
トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを制御			
先端欠けに強い			
耐久性が抜群			
マグネット付き			
40Vインパクト対応(18Vにも対応)			
RoHS2適合品			

代替品



品番 EA813AC-92

コメント 5本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.