品番: EA813AF-121

品名: #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)



販売価格	535円 (税抜)/ 589円(税込)				
カタログ価 格	535円(税抜)/589円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/19 16:24現在)				
商品入数	2	販売単位	PK		
カタログページ	1024ページ				

















仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRM-2065
商品名	黒龍靭ビット タフ	サイズ	(+)#2
全長	65mm	六角シャンク	1/4"
最高硬度	HRC62.5	材質	クロムモリブデンバナジウム鋼・PP
重量	28g	入数	2本

高硬度·高靱性

ハードな作業に強い衝撃吸収ビット

摩耗に強く良好なねじ嵌合持続

抜群の喰い付きで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40V対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

代替品



品番 EA813AF-131

コメント 5本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.