


品番：EA813AF-122

品名：#2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)




販売価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
カタログ価格	565円(税抜) / 622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/21 04:49現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	0985ページ		



#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRM-2085
商品名	黒龍靱ビット タフ	サイズ	(+) #2
全長	85mm	六角シャンク	1/4"
最高硬度	HRC62.5	材質	クロムモリブデンバナジウム鋼・PP
重量	36g	入数	2本
高硬度・高靱性			
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット			
摩耗に強く良好なねじ嵌合持続			
抜群の喰い付きで滑りにくい			
曲がりに強く、芯ブレ抑制			
折れに強く高耐久性			
厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付けに			
マグネット付き			
40V対応(18Vにも対応)			
RoHS2適合品			

代替品

	<p>品番 EA813AF-132 コメント 5本</p>
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.