


品番：EA813AF-33

品名：#2x110mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 655円(税抜) / 721円(税込) | | |
| カタログ価格 | 655円(税抜) / 721円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/05/06 15:52現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0985ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|--------|-----------------------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ABRS-2110 |
| 商品名 | 黒龍靱ビット スリム | サイズ | (+) #2 |
| 全長 | 110mm | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) |
| 最高硬度 | HRC 62.5 | 材質 | ビット:クロモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP |
| 重量 | 48g | 入数 | 2本 |

高硬度・高靱性

先端が見やすい両頭スリムタイプ

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40Vインパクト対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

代替品

| | |
|--|----------------------------------|
|  | <p>品番 EA813AF-43 コメント 5本</p> |
|--|----------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.