

品番：EA813AF-41

品名：#2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/5本組)



販売価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/06 15:26現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRS5-2065
商品名	黒龍靱ビット スリム	サイズ	(+) #2
全長	65mm	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
最高硬度	HRC 62.5	材質	ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
重量	60g	入数	5本

高硬度・高靱性

先端が見やすい両頭スリムタイプ

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40Vインパクト対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.