


品番：EA813AF-51

品名：#2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,390円(税抜) / 2,629円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,390円(税抜) / 2,629円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/21 06:10現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0985ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------------|------|----------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ABRS-14M |
| サイズ | (+) #2 | 全長 | 65mm |
| 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) | 最高硬度 | HRC 62.5 |
| 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP | 重量 | 106g |
| 入数 | 10本 | | |

高硬度・高靱性

先端が見やすい両頭スリムタイプ

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

曲がりに強く、芯ブレ抑制

折れに強く高耐久性

Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに

マグネット付き

40Vインパクト対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

商品名

黒龍靱ビット スリム

代替品



品番 EA813AF-41

コメント 5本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.