

品番：EA813AG-2

品名：#1x150mm 絶縁ビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/03 13:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0221ページ0986ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | AZM-1150 |
| サイズ | (+) #1 | 軸径 | φ 6.0mm |
| 全長 | 150mm | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) |
| 耐電圧 | 1000V | 材質 | ビット: クロモリブデンバナジウム鋼 絶縁部: ポリカーボネート |
| 重量 | 38g | | |
| 通電しないセパレート構造ビット (ビット中央をプラスチックで遮断) | | | |
| 電気・通信設備工事などの作業に | | | |
| 電動ドライバー7.2V以下推奨 | | | |
| 狭い箇所に便利なスリム先端 | | | |
| 軸カバーで先端サイズがわかります | | | |
| 電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ | | | |
| マグネット付き | | | |
| RoHS2適合品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.