

品番：EA813AG-7

品名：#2x150mm 絶縁ビット



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0221ページ0986ページ		



### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AZM-2150
サイズ	(+) #2	軸径	φ 6.0mm
全長	150mm	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
耐電圧	1000V	材質	ビット: クロモリブデンバナジウム鋼 絶縁部: ポリカーボネート
重量	38g		
通電しないセパレート構造ビット (ビット中央をプラスチックで遮断)			
電気・通信設備工事などの作業に			
電動ドライバー7.2V以下推奨			
狭い箇所に便利なスリム先端			
軸カバーで先端サイズがわかります			
電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ			
マグネット付き			
RoHS2適合品			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.