

品番 : EA813AG-7

品名 : #2x150mm 絶縁ビット



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/02 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0221ページ0986ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	AZM-2150
サイズ	(+)#2	軸径	φ 6.0mm
全長	150mm	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
耐電圧	1000V	材質	ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 絶縁部:ポリカーボネート
重量	38g		

通電しないセパレート構造ビット
(ビット中央をプラスチックで遮断)

電気・通信設備工事などの作業に

電動ドライバー7.2V以下推奨

狭い箇所に便利なスリム先端

軸力バーで先端サイズがわかります

電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ

マグネット付き

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.