

品番：EA813AG-8

品名：#3x150mm 絶縁ビット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,440円(税抜) / 1,584円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,440円(税抜) / 1,584円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/05/03 12:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0221ページ0986ページ               |      |   |



#### 仕様

|      |                 |        |               |
|------|-----------------|--------|---------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番     | AZM-3150      |
| サイズ  | (+) #3          | 軸径     | φ 6mm         |
| 全長   | 150mm           | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) |
| 耐電圧  | 1000V           | 重量     | 48g           |
| 材質   | 特殊合金鋼、ポリカーボネート  | 色      | 緑             |

通電しないセパレート構造ビット(ビット中央をプラスチックで遮断)

電気・通信設備工事などの作業に

電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ

電動ドライバー7.2V以下推奨

狭い箇所に便利なスリム先端

軸カバーで先端サイズがわかります

マグネット付き

耐電圧1000V(10000Vの絶縁耐電圧試験済)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.