

品番：EA813AM-56

品名：M 10 アンカー抜きビット(六角軸)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/06 01:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1241ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AEB-1040
適合アンカーサイズ	M10×40	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
材質	クロムモリブデンバナジウム鋼(メッキ処理)		
電動ドライバーでアンカーが抜ける			
グリップアンカー(本体打ち込み式)専用			
CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。			
力を掛けるときに便利な六角ボルスター(8mm)付き			
18V対応(40Vにも対応)			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.