

品番：EA813AM-57

品名：M 12 アンカー抜きビット(六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,140円(税抜) / 1,254円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/06 01:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1241ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | AEB-1250 |
| 適合アンカーサイズ | M12×50 | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼(メッキ処理) | | |
| 電動ドライバーでアンカーが抜ける | | | |
| グリップアンカー(本体打ち込み式)専用 | | | |
| CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。 | | | |
| 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(10mm)付き | | | |
| 18V対応(40Vにも対応) | | | |
| RoHS2適合品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.