

品番：EA813BA-3B

品名：DC 3.6V ドライバードリル(充電式)



販売価格	7,100円(税抜)／7,810円(税込)		
カタログ価格	7,100円(税抜)／7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/29 17:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



マイクロUSB端子充電器採用でモバイル性がさらに進化

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	IXO5
※注意※	バッテリー内蔵型(交換不可)	バッテリー	3.6V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間	約3時間(空→フル充電)		
6.35mm六角軸チャック			
最大トルク	4.5N・m	回転数	215rpm
締付能力	木ねじφ5mm×45mm	サイズ	145(W)×149(H)mm
重量	0.3kg	付属品	缶ケース、充電器、 【ドライバービット10タイプ】 (+)ビット: #0・#1・#2、 ポジビット: #1・#2、 (-)ビット: 4mm、 トルクスビット: T10・T20、 Hexビット: 4・5mm
「正逆転スイッチ」付で、ワンタッチで正転・逆転の操作ができ、正・逆転の動作もわかりやすいです。			
「LEDライト」搭載で暗い場所でも作業が可能です。			
人間工学に基づいて考案された「エルゴスイッチ」は、2箇所から押すことが可能で操作性抜群です。			
バッテリー残量表示ランプで、充電時期をお知らせします。			

代替品



品番 EA813BA-3C
コメント 締付けトルク:5.5N・m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.