

品番：EA813BB-2A

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		



コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR10.8-2-LIN
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約35分(空~70%ターボ充電) 約45分(空~フル充電)
チャック能力	φ1.0~10mm	トルク	剛性体締付トルク:30N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:15N・m(ドリルポジション)
回転数	高:0~1300rpm 低:0~350rpm	能力	木工: φ19mm 鉄工: φ10mm 鉄工ホールソー: φ33mm ねじ締め: φ7mm
サイズ	179(W)×60(D)×178(H)mm	重量	0.95kg(バッテリーを含む)
付属品	バッテリー×2、充電器、樹脂ケース		

ビット別売

木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業

軽量コンパクトデザイン
20段階トルク調節クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速

LEDライト
電池残量表示

コンパクトで取り回しが良く、頭上や狭いスペースでの作業に最適

バッテリーの過負荷、過熱、深放電を防ぐECP機能を搭載

代替品



品番 EA813BB-3A

コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.