品番: EA813BB-3A

品名: DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	<b>39,900円</b> (税抜)/43,890円(税込)				
カタログ価 格	39,900円(税抜)/43,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 20:33現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0836ページ				







コンパクトなデザインにより、特に上向きや狭い場所での作業時にバツグンの使いやすさを発揮

## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR10.8V-35
仕様	樹脂ケースセット	充電器	AC100V
バッテリー	10.8V(リチウムイオン3.0Ah)	充電時間	約36分(容量70%までのターボ充電) 約50分(空→フル充電)
回転数	低速:0~460rpm、 高速:0~1,750rpm	能力	鉄工: φ10mm、 木工: φ32mm、 ねじ締: φ8mm 鉄工ホルソー: φ33mm
チャック能力	0.8~10mm	最大トルク	剛性体締付トルク:35N·m 弾性体締付トルク:20N·m
特長	コンパクトヘッド ブラシレスモーター LEDライト	サイズ	181×154mm
重量	0.9kg	材質	ポリアミド樹脂
付属品	充電器 3.0Ahバッテリー×2個 キャリングケース ベルトフック ビットホルダー カラークリップ(本体装着)		

ビット別売

ギア式二段変速、正逆転、速度調整、キーレスチャック、LEDライト付

ブラシレスモーター搭載

コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載

EMP機能(モーター保護機能)を備えたブラシレスモーターが過負荷を防ぎ、長寿命を実現

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.