品番: EA813BC-4

品名: DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	36,200円 (税抜)/39,820円(税込)				
カタログ価 格	36,200円(税抜)/39,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/05 17:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0837ページ				







1.2kgのクラス最軽量ボディ

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR18V-21		
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)		
充電時間	約24分(空→80%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)	チャック能力	1.5~13mm		
最大トルク	剛性体締付トルク: 55N·m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク: 21N·m(ドリルポジション)	回転数	低速:0-480rpm 高速:0-1,800rpm		
能力	鉄工: φ10mm 木工: φ35mm ネジ締め: φ10mm 鉄工ホールソー: φ53mm	サイズ	198×73×230(H)mm		
重量	1.2kg(バッテリー装着時)	付属品	樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器		
電子無段変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構					

LEDライト付

オートロックチャック

ビット別売

バッテリーを保護するECP機能搭載

55Nmの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやネジ締めに必要な性能を装備

フルメタルギアボックスおよびECP機能により、高い信頼性、耐久性、日々の使用に適したプロ向けの性能を実現

代替品



品番 EA813BC-4A

コメント 変更点:回転数、能力、サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.