

品番：EA813BJ-4A

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	57,300円(税抜)／ 63,030円(税込)		
カタログ価格	57,300円(税抜)／63,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/15 19:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ETP(防塵・防滴機能)を搭載

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDX18V-200C3
電圧	18V	仕様	樹脂ケースセット
最大トルク	ドライバー:200N・m レンチ:200N・m	締付能力	ドライバー: 普通ボルト:M6～M14 高力ボルト:M6～M12 レンチ: 普通ボルト:M6～M16 高力ボルト:M6～M12
バッテリー	18V(リチウムイオン3.0Ah・6.0Ah)	充電時間	約20分(空→75%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)
回転数	低速:0～1100 中速:0～2300 高速:0～3400rpm	打撃数	低速:0～2300 中速:0～3400 高速:0～4000回/分
バッテリー容量	3.0Ah	サイズ	143×235(H)mm
付属品	充電器 3.0Ahバッテリー×2個 樹脂ケース	重量	1.8kg
電子無段変速、正逆転、LEDライト付			
3段階パワーコントロール機能			

コンパクトヘッド
3灯式LEDライト（ON/OFFスイッチ付）
高効率ECモーター（ブラシレスモーター）採用で作業量・パワーがアップ
スマートフォンと繋げて機能設定が可能なコネク機能（別売コネクティビティチップ使用時）

代替品

	品番	EA813BJ-4B
	コメント	変更点:最大トルク・バッテリー容量等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.