

品番：EA813BJ-4B

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	70,700円(税抜)／ 77,770円(税込)		
カタログ価格	70,700円(税抜)／77,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



ETP(防塵・防滴機能)を搭載

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDX18V-210C
電圧	18V	仕様	樹脂ケースセット
最大トルク	ドライバー:210N・m レンチ:210N・m	締付能力	ドライバー: 普通ボルト:M6～M14 高力ボルト:M6～M12 レンチ: 普通ボルト:M6～M16 高力ボルト:M6～M12
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	約30分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)
回転数	低速:0～1100rpm 中速:0～2300rpm 高速:0～3400rpm	打撃数	低速:0～2200回/分 中速:0～3400回/分 高速:0～4200回/分
バッテリー容量	5.0Ah	サイズ(W×D×H)mm	143×61×253
重量	1.8kg	付属品	5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース
ビット別売			
ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト			

コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
3段階パワーコントロール機能
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載（タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム）。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 ①自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 ②自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ③ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 ④シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection):防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.