

品番：EA813BJ-7

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	59,100円(税抜)／ 65,010円(税込)		
カタログ価格	59,100円(税抜)／65,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDR18V-200C6
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	200N・m
締付能力	ボルト:M6～M14 高力ボルト:M6～M12	バッテリー	18V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	約35分(空→80%ターボ充電) 約55分(空→フル充電)	回転数	弱:0～1100、中:0～2300、強: 0～3400rpm
打撃数	弱:0～2300、中:0～3400、強: 0～4000回/分	サイズ	126×253(H)mm
重量	1.7kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、ストラップ、 樹脂ケース
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。			
3段階のパワーコントロール機能。			
明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)			
ビット別売			
電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります。			
高効率で長時間の使用でもメンテナンスフリーなブラシレスモーター搭載			

代替品

	品番 EA813BJ-7A コメント 変更点:トルクアップ
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.