


品番：EA813BJ-7B

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	72,500円(税抜) / 79,750円(税込)		
カタログ価格	72,500円(税抜) / 79,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



※本機は、  
GAL 18...※  
GAL 18...  
GAL 3680CV  
※ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズに限る

### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDR18V-220C
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	220N・m
締付能力	普通ボルトM6-M18 高力ボルトM6-M16	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間	約60分(空→80%ターボ充電) 約70分(空→フル充電)	回転数	弱:0~800rpm 中:0~2300rpm 強:0~3400rpm
打撃数	弱:0~1500回/分 中:0~3400回/分 強:0~4000回/分	サイズ	113(W)×77(D)×201(H)mm
重量	1.6kg	付属品	5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、 充電器(GAL18V-40)、コネクティブティ チップ、ベルトフック、キャリングケース (L-BOXX136N)
使用可能ビット	六角対辺6.35mm、溝位置13mm ※ビットは別売です。	材質	ポリアミド樹脂(PA)
振動3軸合成値	ネジ締め:20.3m/s2	使用可能充電器	AL 18...※ GAL 18... GAL 3680CV ※ボッシュプロフェッショナル18Vシ リーズに限る

使用可能バッテリー	A 18V…※ GBA18V… ProCORE 18V… ※ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズに限る		
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応			
ダブルボールベアリングで芯ブレ低減			
【ETP(防塵・防滴機能)を搭載】 電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります。			
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ			
ビットを片手で挿入でき、2つのLEDライト付きで使いやすさもバツグン			
【3段階(弱・中・強)のパワーコントロール搭載】 3段階の速度トルク設定、ネジ締めモードも調整できるため、優れた操作性を発揮し、様々な用途に対応しやすい。			
※ビット別売			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.