

品番：EA813BJ-7B

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 72,500円(税抜) / 79,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 72,500円(税抜) / 79,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 09:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0821ページ | | |



※本機は、
GAL 18...※
GAL 18...
GAL 3680CV
※ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズに限る

仕様

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GDR18V-220C |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 220N・m |
| 締付能力 | 普通ボルトM6-M18 高力ボルトM6-M16 | バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah) |
| 充電時間 | 約60分(空→80%ターボ充電) 約70分(空→フル充電) | 回転数 | 弱:0~800rpm 中:0~2300rpm 強:0~3400rpm |
| 打撃数 | 弱:0~1500回/分 中:0~3400回/分 強:0~4000回/分 | サイズ | 113(W)×77(D)×201(H)mm |
| 重量 | 1.6kg | 付属品 | 5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、 充電器(GAL18V-40)、コネクティブティ チップ、ベルトフック、キャリングケース (L-BOXX136N) |
| 使用可能ビット | 六角対辺6.35mm、溝位置13mm ※ビットは別売です。 | 材質 | ポリアミド樹脂(PA) |
| 振動3軸合成値 | ネジ締め:20.3m/s2 | 使用可能充電器 | AL 18...※ GAL 18... GAL 3680CV ※ボッシュプロフェッショナル18Vシ リーズに限る |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 使用可能バッテリー | A 18V…※ GBA18V… ProCORE 18V… ※ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズに限る | | |
| スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応 | | | |
| ダブルボールベアリングで芯ブレ低減 | | | |
| 【ETP(防塵・防滴機能)を搭載】 電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります。 | | | |
| 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ | | | |
| ビットを片手で挿入でき、2つのLEDライト付きで使いやすさもバツグン | | | |
| 【3段階(弱・中・強)のパワーコントロール搭載】 3段階の速度トルク設定、ネジ締めモードも調整できるため、優れた操作性を発揮し、様々な用途に対応しやすい。 | | | |
| ※ビット別売 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.