

品番：EA813BJ-8

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
カタログ価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDX18V-200
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	200N・m
締付能力	(インパクトドライバー) 普通ボルト: M6~M14、高力ボルト: M6~M12 (インパクトレンチ) 普通ボルト: M6~M16、高力ボルト: M6~M12	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約60分(80%)、約70分(フル充電)	回転数	0~3400rpm
打撃数	0~4000回/分	サイズ	147(W)×75(D)×237(H)mm
重量	1.8kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
使用可能アクセサリ	6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット		

暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。

ETP(防じん、防滴機構)搭載

高効率Cモーター(ブラシレスモーター)

ビットは別売です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.