品番: EA813BJ-8

品名: DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	56,200円(税抜)/61,820円(税込)				
カタログ価 格	56,200円(税抜)/61,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 22:53現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0837ページ				



















## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDX18V-200
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	200N·m
締付能力	(インパクトドライバー)普通ボルト: M6~M14、高力ボルト: M6~M12 (インパクトレンチ)普通ボルト: M6~M16、高力ボルト: M6~M12	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約60分(80%)、約70分(フル充電)	回転数	0~3400rpm
打擊数	0~4000回/分	サイズ	147(W)×75(D)×237(H)mm
重量	1.8kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
使用可能アクセサリー	6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ド ライブソケット		

暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。

ETP(防じん、防滴機構)搭載

高効率Cモーター(ブラシレスモーター)

ビットは別売です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.