

品番 : EA813BL-1

品名 : DC10.8V(3/8"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0837ページ		



高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDS10.8V-EC
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	115N・m
締付能力	普通ボルト:M4~M12 高力ボルト:M4~M10	バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約35分(空→70%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)
回転数	0~1200rpm	打撃数	0~2700回/分
サイズ	137×54×179(H)mm	重量	0.9kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース		

バッテリーを守るECP機能搭載

高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用

2段階パワーコントロール

3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)

3つのLEDで電池残量を表示

ソケット別売

クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応

フレキシブルバッテリーパックシステム

同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.