

品番 : EA813BL-1

品名 : DC10.8V(3/8"DR) インパクトレンチ(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 39,000円(税抜) / 42,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 39,000円(税抜) / 42,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 09:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0821ページ | | |



高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用

仕様

| | | | |
|------|--|-------|----------------------------------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GDS10.8V-EC |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 115N・m |
| 締付能力 | 普通ボルト:M4~M12 高力ボルト:M4~M10 | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約35分(空→70%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
| 回転数 | 0~1200rpm | 打撃数 | 0~2700回/分 |
| サイズ | 137×54×179(H)mm | 重量 | 0.9kg |
| 付属品 | バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース | | |

バッテリーを守るECP機能搭載

高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用

2段階パワーコントロール

3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)

3つのLEDで電池残量を表示

ソケット別売

クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応

フレキシブルバッテリーパックシステム

同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.