品番: EA813BS-2

品名: DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	31,300円 (税抜)/ 34,430円(税込)				
カタログ価 格	31,300円(税抜)/34,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 17:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0838ページ				





1.0kgの超軽量コンパクトボディ

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSB10.8-2-LIN		
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約35分(空~70%ターボ充電) 約45分(空~フル充電)		
チャック能力	φ1.0~10mm	トルク	剛性体締付トルク:30N·m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:15N·m(ドリルポジション)		
回転数	高:0~1300rpm 低:0~380rpm	打擊数	0~19500回/分		
能力	コンクリート: φ10mm 鉄工: φ10mm 木工 φ19mm ネジ締め: φ7mm 鉄工ホールソー: φ33mm	振動3軸合成値 (EN60745-2に準拠)	コンクリート穴あけ10.5m/s2		
サイズ(mm)	179(W)×60(D)×178(H)	重量	1.0kg(バッテリーを含)		
付属品	バッテリー×2、 充電器、 樹脂ケース	替バッテリー	EA813B-10C		
ビット別売					

木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業に レンガ、タイル、コンクリート等の穴あけ作業に

軽量コンパクトデザイン 20段階トルク調節クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト 電池残量表示

バッテリーを守るECP機能搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.