

品番 : EA813BS-2

品名 : DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	31,300円(税抜)／34,430円(税込)		
カタログ価格	31,300円(税抜)／34,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0822ページ		



1.0kgの超軽量コンパクトボディ

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSB10.8-2-LIN
バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約35分(空～70%ターボ充電) 約45分(空～フル充電)
チャック能力	φ1.0～10mm	トルク	剛性体締付トルク:30N·m(ドリル位置) 弾性体締付トルク:15N·m(ドリル位置)
回転数	高:0～1300rpm 低:0～380rpm	打撃数	0～19500回/分
能力	コンクリート: φ10mm 鉄工: φ10mm 木工 φ19mm ネジ締め: φ7mm 鉄工ホールソー: φ33mm	振動3軸合成値 (EN60745-2に準拠)	コンクリート穴あけ10.5m/s ²
サイズ(mm)	179(W)×60(D)×178(H)	重量	1.0kg(バッテリーを含)
付属品	バッテリー×2、 充電器、 樹脂ケース	替バッテリー	EA813B-10C
ピット別売			

木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業に
レンガ、タイル、コンクリート等の穴あけ作業に

軽量コンパクトデザイン
20段階トルク調節クラッチ
ギア式2段变速
ブレーキ付き電子無段变速
LEDライト
電池残量表示

バッテリーを守るECP機能搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.