品番: EA813CD-11

品名: DC10.8V ドライバードリル本体(充電式)



販売価格	13,700円(税抜)/15,070円(税込)				
カタログ価 格	13,700円(税抜)/15,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 18:53現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0847ページ0848ページ				



20段クラッチ

キーレスチャック

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS12DA(NN)		
仕様	本体のみ	バッテリー	10.8V		
充電器	AC100V	穴あけ能力	鋼材:10mm、アルミ:12mm、木材: 29mm		
締付能力	小ねじ:6mm 木ねじ:呼び径5.8mm×長さ45mm	回転数	低速:0~350rpm 高速:0~1,400rpm		
サイズ	65×166×217(H)mm	重量	1.1kg		
モーター	直流モーター	先端形状	キーレスチャック容量:最大把握径 10mm		
LEDライト	白色LED	最大トルク	低速:38N·m 高速:17N·m		
使用可能バッテリー	スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ	充電時間	約30分 (バッテリー: EA813HD-15、急速充電 器: EA813H-12使用の場合)		
チャック能力	0.8~10mm				
取り回ししやすいコンパクトボディ					

充電時間が速い
電気工事・設備工事に
穴あけから締付けまで幅広く対応
トルク切替クラッチ付
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付

株式会社エスコ

ビット・バッテリー・充電器は別売です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.