品番: EA813CD-5

品名: DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	27,300円 (税抜)/30,030円(税込)				
カタログ価 格	27,300円(税抜)/30,030円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 18:53現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0847ページ				







仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS12DA(2ES)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約22分
穴あけ能力	鋼材:10mm、アルミ:12mm、木材: 29mm	締付能力	小ねじ:6mm 木ねじ:呼び径5.8mm×長さ45mm
回転数	低速:0~350rpm 高速:0~1,400rpm	サイズ	65×166×217(H)mm
重量	1.1kg	モーター	直流モーター
先端形状	キーレスチャック容量:最大把握径 10mm	LEDライト	白色LED
最大トルク	低速:38N·m 高速:17N·m	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

取り回ししやすいコンパクトボディ

20段クラッチ

キーレスチャック

充電時間が速い

電気工事・設備工事に

穴あけから締付けまで幅広く対応

トルク切替クラッチ付

無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、追い締め機構付

ビット別売

代替品



品番 EA813CD-5A

コメント 変更点:電池、電池残量表示機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.