品番: EA813CD-7

品名: 10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	<b>39,500円</b> (税抜)/43,450円(税込)				
カタログ価 格	39,500円(税抜)/43,450円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/02 23:36現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0847ページ				







## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DB12DD(2LS)
電圧	10.8V	仕様	樹脂ケースセット
サイズ	120×74×219(H)	付属品	バッテリー×2個、充電器、ケース、電池 カバー
最大トルク	低速:38N·m 高速:15N·m	充電時間	約60分
回転数	低速:0~440rpm 高速:0~1,700rpm	穴あけ能力	鉄工:10mm、アルミ:12mm、木工: 29mm
締付能力	木ねじ: ø 5.8×45 小ねじ: M6	重量	1.0kg
充電器	AC100V	充電ランプ	赤色LED
使用温度範囲	-10~40℃	バッテリー容量	4.0Ah

無段変速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付、二段変速

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

ショートヘッドで狭い場所でも使いやすいです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.