

品番：EA813CD-7A

品名：10.8V ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 42,300円(税抜) / 46,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 42,300円(税抜) / 46,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | DB12DD(2JS) |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 締付能力 | 木ねじ: φ5.8×45 小ねじ: M6 |
| 穴あけ能力 | 鉄工: 10mm アルミ: 12mm 木工: 29mm | モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 先端形状 | 六角軸二面幅6.35mm | 最大トルク | 低速: 38N・m 高速: 15N・m |
| 回転数 | 低速: 0~440rpm 高速: 0~1,700rpm | サイズ | 120×74×221(H)mm |
| 重量 | 1.0kg | バッテリー | 10.8V 5.0Ah(スライド式リチウムイオン電池) |
| 充電時間 | 約30分 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、ケース |
| クラス最短全長(120mm)で取り回しやすい | | | |
| 20段クラッチ | | | |
| 手締め機構付き | | | |
| ※ビット別売 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.