

品番：EA813CF-10

品名：DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
カタログ価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



作業スピード大幅アップで穴あけ作業をさらに快適に

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV18DE(2XPZ)
用途	ネジ締め、穴あけ	仕様	樹脂ケースセット
穴あけ能力	鋼材・アルミ:13mm 木材:52mm モルタル:13mm	締付トルク	1…約1.0N・m (10kgf・cm) 4…約1.5N・m (15kgf・cm) 7…約2.0N・m (20kgf・cm) 10…約2.5N・m (26kgf・cm) 13…約3.0N・m (31kgf・cm) 16…約3.5N・m (36kgf・cm) 19…約4.0N・m (41kgf・cm) 22…約4.5N・m (46kgf・cm)
最大トルク	低速:70N.m 高速:60N.m	締付能力	木ねじ(下穴あり):呼び径 10mm×100mm 小ねじ:M6
チャック能力	最大13mm	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分	無負荷回転数	低速:0~550回/分 高速:0~2,000回/分
無負荷打撃数	低速:0~8,250打撃/分 高速:0~30,000打撃/分	振動3軸合成値	回転+打撃:11.0m/s ² 回転のみ:<2.5m/s ²
サイズ	159(W)×78(D)×255(H)mm (EA813HF-17B装着時)	重量	1.9kg(EA813HF-17B装着時)

付属品	バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、ケース、電池カバー		
使いやすさをさらに追及したコンパクトモデル。			
クラス最大トルク、コンパクト化を実現。全長159mmで扱いやすい。			
ブラシレスモーター搭載			
大径クラッチダイヤル採用			
RFC(リアクティブフォースコントロール)機能を搭載。リアクティブフォースコントロール(RFC)搭載。先端工具のかみ込みを感知し機体が振られる前に出力を停止します。			
無段変速、二段変速、正逆転、キーレスチャック、ブレーキ、LEDライト付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.