品番: EA813CF-5C

品名: DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)



| 販売価格       | 82,500円(税抜)/90,750円(税込)             |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 82,500円(税抜)/90,750円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 04:09現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ    | 0847ページ                             |      |   |  |  |



## 仕様

| メーカー   | HiKOKI                                     | 型番     | DV14DBSL(2LYPK)                                       |
|--------|--|--------|---|
| 仕様     | 樹脂ケースセット                                   | バッテリー  | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah)                                   |
| 充電時間   | 約30分                                       | 穴あけ能力  | 鋼材・アルミ:13mm<br>コンクリート:13mm<br>木材:45mm                 |
| 締付能力   | 木ねじ: φ8×75 mm<br>小ねじ:M6                    | チャック能力 | 1.5~13mm  |
| 無負荷回転数 | 低速:0~350rpm<br>高速:0~1,500rpm               | 無負荷打擊数 | 低速:0~5,250回/分<br>高速:0~22,500回/分                       |
| 最大トルク  | 低速:60N·m(612kgf·cm)<br>高速:40N·m(408kgf·cm) | サイズ    | 184×78×253(H)mm                                       |
| 重量     | 1.9kg(バッテリーを含む)                            | 付属品    | 急速充電器(冷却機能付)、<br>(+)#2ドライバビット、ケース、<br>替バッテリー×2個、電池カバー |

クラス最大トルク、コンパクト化を実現

作業スピード大幅アップ

ブラシレスモーター搭載

二層成形の大径クラッチダイヤル採用

## 回転数フィードバック制御機能付

無段変速、二段変速、正逆転、キーレスチャック、ブレーキ、LEDライト付

## <付属充電器特長>

- ・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
- ·USB端子付(5V·2A)
- ・視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載
- ・電池容量ランプ: 充電中の電池容量を4段階で確認できます
- ・エンジン発電機対応
- ・低温充電対応(-10℃まで)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.