

品番 : EA813CF-9

品名 : DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	84,200円(税抜)／92,620円(税込)		
カタログ価格	84,200円(税抜)／92,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



高効率で経済的なブラシレスモーター採用

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV18DBL2(2LXPK)
バッテリー	18V(リチウムイオン 5.0Ah)	充電時間	25分
回転数	低速:0~500rpm 高速:0~2100rpm	穴あけ能力	モルタル:16mm 鉄工:13mm(板厚1.6mm) アルミ:13mm(板厚1.6mm) 木工:76mm(板厚18mm)
ねじ締め能力	木ねじ: φ 10×90mm 小ねじ:M6	最大トルク	低速:136N·m 高速:80N·m
チャック能力	1.5~13mm	サイズ	204×78×262(H)mm
重量	2.2kg	付属品	バッテリー×2個 充電器 樹脂ケース サイドハンドル

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)

二層成形の大形クラッチダイヤル採用。

クラッチダイヤルが摩耗しても文字がはっきりと見えます。

握りやすいダイヤル形状で操作性も向上

回転数2段階切替(高速・低速)

締付トルク22段階

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

サイドハンドルを長くすることにより、安定した作業が可能

樹脂ケースセット

無段变速、二段变速、ブレーキ、追い締め機構、正逆転、LEDライト付き

ビット別売

代替品



品番 EA813CF-9A
コメント 全長が14mm短くなりコンパクトに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.