

品番：EA813CF-9

品名：DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 84,200円(税抜) / 92,620円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 84,200円(税抜) / 92,620円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/06 12:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



高効率で経済的なブラシレスモーター採用

### 仕様

|        |                             |       |   |
|--------|-----------------------------|-------|---|
| メーカー   | HiKOKI                      | 型番    | DV18DBL2(2LXPK)   |
| バッテリー  | 18V(リチウムイオン 5.0Ah)          | 充電時間  | 25分   |
| 回転数    | 低速:0~500rpm<br>高速:0~2100rpm | 穴あけ能力 | モルタル:16mm<br>鉄工:13mm(板厚1.6mm)<br>アルミ:13mm(板厚1.6mm)<br>木工:76mm(板厚18mm) |
| ねじ締め能力 | 木ねじ:φ10×90mm<br>小ねじ:M6      | 最大トルク | 低速:136N・m<br>高速:80N・m   |
| チャック能力 | 1.5~13mm                    | サイズ   | 204×78×262(H)mm   |
| 重量     | 2.2kg                       | 付属品   | バッテリー×2個<br>充電器<br>樹脂ケース<br>サイドハンドル                                   |

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具体体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具体体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)

二層成形の大形クラッチダイヤル採用。  
クラッチダイヤルが摩耗しても文字がはっきりと見えます。  
握りやすいダイヤル形状で操作性も向上

|                                    |
|------------------------------------|
| 回転数2段階切替(高速・低速)                    |
| 締付トルク22段階                          |
| 高効率で経済的なブラシレスモーター採用                |
| サイドハンドルを長くすることにより、安定した作業が可能        |
| 樹脂ケースセット                           |
| 無段変速、二段変速、ブレーキ、追い締め機構、正逆転、LEDライト付き |
| ビット別売                              |

### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>品番</b> EA813CF-9A</p> <p><b>コメント</b> 全長が14mm短くなりコンパクトに</p> |
|--|--|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.