

品番：EA813CF-9A

品名：DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	98,200円(税抜) / 108,020円(税込)		
カタログ価格	98,200円(税抜) / 108,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0830ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DV18DC(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:140N・m(1,429kgf・cm) 高速:105N・m(1,071kgf・cm)
チャック能力	1.5~13mm	バッテリー	18V(リチウムイオン 5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	25分
回転数	無負荷時 低速:0~500rpm 高速:0~2,000rpm	打撃数	無負荷時 低速:0~7,500(回/分) 高速:0~30,000(回/分)
穴あけ能力	鋼材:16mm アルミ:16mm 木材:102mm モルタル:20mm	締付能力	木ねじ:呼び径12mm×長さ100mm 小ねじ:M6
サイズ	190×70×269(H)mm	重量	2.5kg(充電電池装着時、サイドハンドル除く)
付属品	バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー	モーター	直流ブラシレスモーター
振動3軸合成値	回転+打撃:13.1m/s2 回転:<2.5m/s2	使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V(BSL18XXシリーズ)
一充電当たりの作業量	【木ねじ締め】 低速	機能	ブレーキ付、無段変速、正逆切替式、二段変速(低速・高速)、トルク切替エク

	<p>・呼び径12mm×長さ100mm、材料：米松(下穴径10mm)…約130本 【穴あけ】</p> <p>低速 ・錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ38mm)…約25個</p> <p>高速 ・錐径21mm、材料:ラワン(厚さ30mm)…約650個 ・錐径10mm、材料:モルタル(深さ30mm)…約100個 ・錐径8mm、材料:レンガ(深さ30mm)…約300個</p>		<p>ラッチ付、キーレスチャック、キックバック軽減機能</p>
<p>ビット別売</p>			
<p>回転数2段階切替(低速・高速)</p>			
<p>スイッチの引込み量に応じて無段階に回転数を調整できます。</p>			
<p>締付トルク22段階</p>			
<p>高効率で経済的なブラシレスモーター採用</p>			
<p>ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付</p>			
<p>大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー</p>			
<p>大規模木造建築向け構造用ビスの締付けにもねばり強い締付け モータ仕様の最適化とインバータ回路の強化を図り、締付けが困難だった構造用ビスも従来機種に比べ、6倍以上の連続締付けが可能となりました。</p>			
<p>コンパクトボディ</p>			
<p>サイドハンドル 11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)</p>			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.