


品番：EA813CK-1D

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	97,000円(税抜)／106,700円(税込)		
カタログ価格	97,000円(税抜)／106,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 19:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS18DC(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:140N・m 高速:105N・m
締付トルク	1:約1.5N・m 4:約2.4N・m 7:約3.4N・m 10:約4.3N・m 13:約5.2N・m 16:約6.1N・m 19:約7.1N・m 22:約8.0N・m	一充電当たりの作業量	【木ねじ締め(低速)】 呼び径12mm×長さ100mm、材料: 米松(下穴径10mm) 約130本 【木工穴あけ(低速)】 錐径76mm(座彫り)、材料:SPF(厚さ 38mm) 約25個 【木工穴あけ(高速)】 錐径21mm、材料:ラワン(厚さ 30mm) 約650個
チャック能力	最大13mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)
回転数	低速:0～500rpm 高速:0～2,000rpm	穴あけ能力	鋼材:16mm、アルミ:16mm、木材: 102mm
締付能力	木ねじ(下穴あり):呼径 φ12×100mm、小ねじ:M6	付属品	バッテリー×2、急速充電器、電池カ バー、サイドハンドル、樹脂ケース
サイズ	190×70×269(H)mm	重量	2.5kg(バッテリー装着時、サイドハンド

			ル除く)
モーター	直流ブラシレスモーター		
フィードバック制御、ブレーキ付、無断変速、二段変速、正逆転可能、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、LEDライト付			
ビット別売			
クラッチ22段			
ねばり強くハイパワー			
コンパクトボディ			
11段階の角度調整可能なサイドハンドル			
ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載			
ブラシレスモーター搭載			
二層成形の大径クラッチダイヤル採用			
回転数フィードバック制御機能付			
クラス最大トルク、コンパクト化を実現			
作業スピード大幅アップ			
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)			

代替品

	品番 EA813CK-6A コメント DC36V仕様、バッテリー使用可能
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.