

品番：EA813CK-2E

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	82,700円(税抜) / 90,970円(税込)		
カタログ価格	82,700円(税抜) / 90,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0830ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DS18DE(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	DC18V(リチウムイオン5.0Ah)
最大トルク	低速:70N・m 高速:60N・m	チャック能力	1.5~13mm
充電器	AC100V	充電時間	約25分
回転数	<無負荷時> 低速:0~550rpm 高速:0~2,000rpm	穴あけ能力	鋼材・アルミ: φ13mm 木材: φ52mm
締付能力	木ねじ(下穴あり): φ10×100mm 小ねじ:6mm	サイズ	155×78×255(H)mm
重量	1.9kg	付属品	バッテリー×2個、急速充電器、樹脂ケース、電池カバー
一充電当たりの作業量	木ねじ締め <低速>呼び径8mm×長さ100mm、 米松(下穴径6.5mm):約140本 <高速>呼び径6mm×長さ75mm、 SPF(下穴なし):約330個 <低速>呼び径9mm×長さ75mm、 SPF(下穴なし):約180個 木工穴あけ <高速>錐径24mm、SPF(厚さ 76mm):約200個	締付トルク	1:約1.0N・m(10kgf・cm) 4:約1.5N・m(15kgf・cm) 7:約2.0N・m(20kgf・cm) 10:約2.5N・m(26kgf・cm) 13:約3.0N・m(31kgf・cm) 16:約3.5N・m(36kgf・cm) 19:約4.0N・m(41kgf・cm) 22:約4.5N・m(46kgf・cm)

	錐径9mm、ラワン(厚さ30mm):約1,200個		
キーレスチャック把握径	13mm	使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V (BSL18XXシリーズ)
ビット別売			
ブラシレスモーター搭載			
ハイパフォーマンス&コンパクト			
クラッチ22段			
フィードバック制御			
トルク切替クラッチ付			
キーレスチャック			
追い締め機構			
樹脂ボディ			
無段変速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付			
ケースはスタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチ			
リアクティブフォースコントロール機能付(RFC) 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具体体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具体体が振られてしまう現象を軽減します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.