

品番 : EA813CK-6

品名 : DC36.0V [充電式]ドライバードリル



販売価格	85,600円(税抜)／94,160円(税込)		
カタログ価格	85,600円(税抜)／94,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DS36DA(2XP)
樹脂ケースセット			
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約25分	回転数	低速:0～500rpm 高速:0～2100rpm
穴あけ能力	鋼材・アルミ:16mm 木材:102mm	ねじ締め能力	木ねじ(下穴あり): φ12×100(L)mm 小ねじ:M6
回転数2段切替(高速・低速)			
締付トルク22段階			
LEDライト、電池残量表示付			
高効率で経済的なブラシレスモーター採用			
サイズ	204×78×262(H)mm	重量	2.3kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、 (+)#2ビット、サイドハンドル、 樹脂ケース		
大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大			
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本			

体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)

連続作業性能の大幅向上

代替品



品番 EA813CK-6A  
コメント 違い: 小型軽量化、作業量10%増

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.