品番: EA813DA-20A

品名: DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)



販売価格	<b>29,300円</b> (税抜)/32,230円(税込)				
カタログ価格	29,300円(税抜)/32,230円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/19 19:16現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0847ページ				



















## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH7DL(2LCSK)※ESCOオリジナルセット品			
<セット内容>						
DC7.2V インパクトドラ <インパクトドライバー	・イバー本体(充電式)、150x 60x210mmコート 本体仕様>	ドレスドライバーホルスター				
電源	7.2V(リチウムイオン電池1.5Ah)	充電時間	約30分			
最大締付トルク	25Nm(255kgf·cm)	無負荷回転数	0~2,400rpm(回/分)			
打撃数	0~3,000 rpm(回/分)	モーター	直流モーター			
全長	ストレート時: 282mm ピストル型時: 211mm×166mm	先端形状	二面幅6.35ビット挿入形状			
締付能力	小ねじ:3~8mm (タッピンねじ、木ねじの場合は、最小 3mmまで可能) 普通ボルト:M3~M8 高力ボルト:M3~M6	重量	580g(充電池込み)			
付属品	急速充電器、No2プラスドライバビット、ケース 予備電池、電池カバー	用途	締付け、穴開け <ドライバーホルスター仕様>			
サイズ	150×60×210mm	材質	ポリエステル			

ベルト通し幅	75mm					
10.8V~18Vドライバー用						
ビット収納ポケット付						
飛び出し防止セーフティーストラップ付						

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.