

品番：EA813DA-20B

品名：DC3.6V インパクトドライバ- (充電式・ホルスター付)



販売価格	26,700円(税抜) / 29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜) / 29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 18:46現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH3DA(2JS)※ESCOオリジナルセット品
最大トルク	25N・m(255kgf・cm)	締付能力	小ネジ:3~8mm コーススレッド:22~45mm 普通ボルト:M3~M8 高力ボルト:M3~M6
回転数	無負荷:0~2,700回/分 スローモード:600、1,000、1,300回/分	打撃数	0~3,000回/分
先端形状	二面幅6.35ビット挿入形状	サイズ	ストレート時:282mm ピストル時:211mm×166mm
重量	580g(充電電池込み)	モーター	直流モーター
バッテリー	3.6V 5.0Ah(リチウムイオン電池)	充電器	AC100V(50/60Hz)
充電時間	約38分	付属品	バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット
付属ホルスター	サイズ:150×60×210mm 材質:ポリエステル ベルト通し幅:75mm ビット収納ポケット付き 飛び出し防止セーフティストラップ付き		

スローモードや正逆がワンアクションで切替可能な片側ジョイスティックスイッチを採用

3段階スローモード搭載。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効。
2灯LEDライト搭載
ワンタッチビット装着
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用可能
誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載
電池残量のインジケータランプを搭載
ピストル形とストレート形に切り替えられる、取り回しに配慮した設計
手になじみやすい細径ハンドルを採用し、作業時の負担に配慮

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.