

品番：EA813DA-2A

品名：DC7.2V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
カタログ価格	27,400円(税抜) / 30,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0830ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH7DL(2LCSK)
電源	7.2V(リチウムイオン電池1.5Ah)	充電時間	約30分
最大締付トルク	25Nm (255kgf・cm)	無負荷回転数	0~2,400rpm(回/分)
打撃数	0~3,000 rpm(回/分)	モーター	直流モーター
全長	ストレート時:282mm、ピストル型時: 211mm×166mm	先端形状	二面幅6.35ビット挿入形状
締付能力	小ねじ:3~8mm (タッピンねじ、木ねじの場合は、最小 3mmまで可能)、普通ボルト: M3~M8、高力ボルト:M3~M6	重量	580g(充電電池込み)
付属品	急速充電器、No2プラスドライバビット、 ケース、予備電池、電池カバー	用途	締付け、穴開け

速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチ

正逆転、ライト付

作業に合わせてスタイル変更が可能

クラス最大の締付けトルク


スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。

「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」付

速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用で小ねじの締付けに最適

電池残量表示付(バッテリー)

代替品

	<p>品番 EA813DA-2B</p> <p>コメント 変更点: 電源、充電時間、回転数</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.