

品番 : EA813DB-225C

品名 : DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式/ビット付)



販売価格	77,000円(税抜)／84,700円(税込)		
カタログ価格	77,000円(税抜)／84,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH14DDL2(2LYPK) ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	<ul style="list-style-type: none">充電式インパクトドライバー (EA813DB-22B)6本組コーティングストレートドリル両頭ビット (+) #2・(-) 6.0mmねじすべり止剤マグネットキャッチ		

<充電式インパクトドライバー仕様>

- 仕様:樹脂ケースセット
- 用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし
- バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
- 充電時間:約30分
- 締付能力:小ねじ:4~8mm、
 - 普通ボルト:M5~M16、
 - 高力ボルト:M5~M14、
 - テクスねじ:φ3.5~6mm
- 最大トルク:172N·m
- 無負荷回転数:
 - ソフトモード:0~900rpm
 - ノーマル・パワー・テクスモード:0~2,800rpm
- 打撃数:
 - ソフトモード:0~1,800回/分
 - ノーマル・パワーモード:0~3,900回/分
 - テクスモード:0~1,900回/分
- 無段变速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付

- ・防じん・耐水機能:IP56
- ・サイズ:127×29×237(H)mm
- ・重量:1.3Kg(バッテリー装着時)
- ・付属品:
急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスビット、
樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー

- <6本組コーティングストレートドリル仕様>
- ・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm×各1本
 - ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
 - ・六角シャンク:6.35mm(1/4")

- <両頭ビット仕様>
- ・サイズ:(+)#2×(-)6mm(5本)
 - ・六角シャンク:1/4"
 - ・全長:150mm
 - ・マグネット付

- <ねじすべり止剤仕様>
- ・内容量:10g
 - ・重量:22g
 - ・ねじ溝がこわれたビスや、角の傷んだボルト等にも使用できます。

- 〈マグネットフック仕様〉
- ・サイズ:12×15×12(H)mm
 - ・材質:PC、ネオジム磁石
 - ・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
 - ・手動にも電動にも使用できます

代替品

	<p>品番 EA813DB-225D コメント 変更点:本体以外のセット品</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.