品番: EA813DB-225C

品名: DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式/ビット付)



販売価格	77,000円 (税抜)/84,700円(税込)				
カタログ価格	77,000円(税抜)/84,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 18:52現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0848ページ				





仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH14DDL2(2LYPK) ※ESCOオリジ ナルセット品
<セット内容>	・充電式インパクトドライバー (EA813DB-22B) ・6本組コーティングストレートドリル ・両頭ビット (+)#2・(ー)6.0mm ・ねじすべり止剤 ・マグネットキャッチ		

- <充電式インパクトドライバー仕様>
- ・仕様:樹脂ケースセット
- ・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの 締付け、取りはずし
- ·バッテリー: 14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
- ·充電時間:約30分
- ·締付能力:小ねじ:4~8mm、

普通ボルト: M5~M16、 高力ボルト: M5~M14、 テクスねじ: ϕ 3.5~6mm

- ·最大トルク:172N·m
- ·無負荷回転数:

ソフトモード:0~900rpm

ノーマル・パワー・テクスモード:0~2,800rpm

·打擊数:

ソフトモード:0~1,800回/分

ノーマル・パワーモード:0~3,900回/分

テクスモード:0~1,900回/分

・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付

- ·防じん·耐水機能:IP56
- ・サイズ:127×29×237(H)mm
- ·重量:1.3Kg(バッテリー装着時)
- ·付属品:

急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスビット、 樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー

<6本組コーティングストレートドリル仕様>

- ·サイズ:1.5·2.0·2.5·3.0·4.0·5.0mm×各1本
- ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
- ·六角シャンク:6.35mm(1/4")

<両頭ビット仕様>

- ·サイズ:(+)#2×(-)6mm(5本)
- ・六角シャンク:1/4"
- ·全長:150mm
- ・マグネット付

<ねじすべり止剤仕様>

- ·内容量:10g
- ·重量:22g
- ・ねじ溝がこわれたビスや、角の傷んだボルト等にも使用できます。

〈マグネットフック仕様〉

- ・サイズ:12×15×12(H)mm
- ·材質:PC、ネオジム磁石
- ·対応サイズ:丸軸·六角シャンク:6.35mm
- ・手動にも電動にも使用できます

代替品



品番 EA813DB-225D

コメント 変更点:本体以外のセット品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.