


品番：EA813DB-43

品名：DC10.8V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	59,000円(税抜) / 64,900円(税込)		
カタログ価格	59,000円(税抜) / 64,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0831ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH12DCA(2LS)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	最大170N・m(1,735kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 テクスねじ:φ3.5~6mm コーススレッド:22~125mm	バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	ソフトモード:0~900rpm パワーモード:0~3,400rpm ボルトモード(単発・連発):0~3,200rpm テクスモード:0~3,700rpm	打撃数	ソフトモード:0~1,800(回/分) パワーモード:0~3,900(回/分) ボルトモード(単発・連発):0~3,900(回/分) テクスモード:0~1,900(回/分)
サイズ	114×29×223(H)mm ヘッド長さ:114mm	重量	1.2kg(充電電池装着時)
付属品	充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、電池カバー	機能	ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付
一充電当たりの作業量	【ねじ締め】 木ねじφ3.8mm×45mm(ラワン材・下穴なし)…約540本	六角軸二面幅	6.35mm

	木ねじφ4.3mm×65mm(ラワン材・ 下穴なし)…約320本 機械ねじM8×16mm…約2100本		
モーター	直流ブラシレスモーター	防塵・防水性	IP56
※ビット別売			
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ			
低速でもモーターロックしない 制御を改良することで、低速でも止まらず打撃			
ビット振れ軽減 ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。			
スイッチの操作性を向上 最低回転数を低くトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。			
3灯LEDライト搭載 3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい			
多彩なモード切り替えで作業効率アップ 5モード切替機能付			
大容量小物入れ付ケース			
電池残量表示付(バッテリー)			
防じん・耐水 IP56 粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.