

品番：EA813DB-9C

品名：DC10.8V インパクトドライバー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 49,300円(税抜) / 54,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,300円(税抜) / 54,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 01:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | WH12DD(2JS) |
| 用途 | 小ねじ・小径ボルトなどの締付け、取り外し | 仕様 | 樹脂ケースセット |
| 最大トルク | 135N.m | 締付能力 | 普通ボルト:M5～M14 高力ボルト:M5～M12 小ねじ:4～8mm テクスねじ:3.5～5mm |
| バッテリー | リチウムイオン(10.8V/5.0Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 約30分 | 無負荷回転数 | ソフト:0～1,300min-1 パワー/テクス:0～3,200min-1 |
| 打撃数 | ソフト:0～2,500min-1 パワー/テクス:0～4,000min-1 | サイズ | 134×219(H)mm |
| 重量 | 1.1kg ※バッテリー装着時 | 付属品 | 急速充電器、バッテリー×2個、樹脂ケース、電池カバー×2個 |

クラス最短全長(134mm)で取り回しやすい

3段階の締付モードで各種ねじの締付に対応

LEDライト付き

電池残量表示付き(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.