

品番：EA813DC-220E

品名：DC36V インパクトドライバー・グラインダー-セット(充電式)



販売価格	94,500円(税抜)／103,950円(税込)			
カタログ価格	94,500円(税抜)／103,950円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/10 13:19現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DA(2XP)+G18DSL(NN) ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・ディスクグラインダー ・インパクトドライバー ・切断砥石 ・ツールキャリー		

<ディスクグラインダー仕様> ・用途: 切削・切断用 ・バッテリー: 18Vリチウムイオン電池5.0Ah ・充電時間: 約35分 ・スピンドル径: M10×1.5 ・回転数: 9,100rpm ・砥石サイズ: 100mm ・穴径: 15mm ・砥石厚さ: レジノイド ・フレキシブル砥石: 3.5mm ・レジノイド砥石: 4mm、6mm ・砥石取付シャフトサイズ 10(ネジピッチ: 1.5)×10mm ・サイズ: 293(L)×106(D)×60(H)mm ・重量: 2.0kg ・付属品: レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ ・替カーボンブラシ: EA813HH-9			
<インパクトドライバー仕様> ・バッテリー: マルチボルト電池 36-18V兼用 ・充電時間(気温20℃時): 約30分			

- ・締付能力
- 小ねじ:4～8mm
- 普通ボルト:M5～M16
- 高力ボルト:M5～M14
- テクスねじ:φ3.5～φ6
- ・最大締付トルク(気温20℃満充電時)
- 最大180N・m(1837kgf・cm)
- ・無負荷回転数(気温20℃満充電時)
- ソフトモード:0～900rpm
- ノーマルモード:0～2900rpm
- パワーモード:0～2900rpm
- テクスモード:0～2900rpm
- ・打撃数(気温20℃満充電時)
- ソフトモード:0～2000rpm
- ノーマルモード:0～4100rpm
- パワーモード:0～4100rpm
- テクスモード:0～2200rpm
- ・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
- ・サイズ:127(L)×29(D)×237(H)mm
- ・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
- ・付属品
- バッテリー×2
- 急速充電器(冷却機能付)
- No2プラスドライバビット
- 収納ケース
- 電池カバー×2
- ・防じん・耐水機能:IP56
- ・直流ブラシレスモーター
- ・LEDライト付
- ・高速のねじ締めスピードで最後までスピードが落ちにくい
- ・太く長いねじでも締付け作業ができる

<切断砥石仕様>

- ・最高使用周速度:4300m/min
- ・最大回転数:13690rpm
- ・サイズ:100×2×15mm(外径×厚み×穴径)
- ・粒度:A/WA46P
- ・入数:10枚入り
- ・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です
- ・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます

<ツールキャリア仕様>

- ・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm
- ・容量:26L
- ・重量:2.6kg
- ・材質:ポリエステル(600デニール)
- ・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、束ねることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.